

Injektor Handstrahlkabine CSMG


Artikel-Nr. 35656

Vorbehandelte Oberflächen haben sich in der Werkzeugbeschichtung bewährt, denn sie sind eine wichtige Voraussetzung für die Beschichtungsqualität.

Experten kontaktieren

+49 2405 44 70 122

coatingtechnology@cemecon.de



Technische Daten

Prozessschritt	Strahlen
Beschichtungsablauf	Vorbehandlung
Typ	CSMG 25S
Nettogewicht	200 kg
Abmessungen (LxBxH)	660 x 700 x 1560 mm STAUBABSCHEIDER: 520 X 500 X 1500 MM
Anschluss	400V/50Hz; 3 Ph+N+PE
Anschlussleistung (kW)	1,7
Absicherung	16 A

Die praktische Injektor Handstrahlkabine CSMG sorgt für glatte Oberflächen bei allen HM-, HSS-Werkzeugen und -Bauteilen. Ihr selbstreinigendes Filtersystem trägt zur Anwenderfreundlichkeit der gesamten Anlage bei.

Lieferumfang

- 1 Handstrahlanlage CSMG inkl. Staubabscheider
- 1 Installations-Set
- Erstbefüllung Glasstrahlperlen
- 1 Manual